

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap = 6 mm, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218564 80
GTIN	4045197462473
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Maximale insnijddiepte $a_{e \text{ max}}$	20 mm
Snijkant-Ø D_c	80 mm

Kraaglengte L_1	15 mm
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Kraag- \varnothing d_1	40 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1203
Wisselplaatschroevenset	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219950