

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218564 160
GTIN	4045197462503
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,\text{max}}$	41,2 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	160 mm
Opnameboring- \varnothing	40 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	8
geschikte wisselplaat	SNHX
Kraag-Ø d_1	70 mm
Aantal wisselplaten	16
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1203
Wisselplaatschroevenset	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219950
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2