

**TANGGRIP TAG N-LF snij-inzetsdelen, IC5400, Steekbreedte w / hoekradius R:  
2/0,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Artikelklasse	26A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Geringe voedingen.

**Toepassing:**

Voor af- en insteken.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273610 – 273614.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Voeding f	0,03 - 0,08 mm/omw,
Tolerantie steekbreedte w	0,04 mm

Serie	TANGGRIP-PL
Fabrikantnummer	TAG N2LF IC5400
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	LF
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC5400
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien