



TANGGRIP TNF-IQ snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w / hoekradius R: 6/0,4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Artikelklasse	26A

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Optimale spaancontrole en spaanafvoer. Geringe tot gemiddelde voedingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274202 – 274205.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,4 mm
Steekbreedte w	6 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Voeding f	0,08 - 0,16 mm/omw,

Serie	TANG-GRIP
Fabrikantnummer	TNF 6GN-IQ IC808
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	GN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 150 m/min
Soort	IC808
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien