

Garant**Duikfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	52 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	55 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	102 mm
Helicoïdaal frezen a _p	10 mm
Rampinghoek α _{max}	4,05 graden

Ramplinglengte L voor α_{\max}	42,34 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP