



## TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 90-120mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met twee plaatpassingen.

**Toepassing:**

Voor axiaal steken.

**T.b.v.:**

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

### Technische beschrijving

Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	150 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	18 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Functionele hoogte $h_1$	24,8 mm
Schachthoogte $h_5$	32 mm
Fabrikantnummer	TNFFH 90R-3IQ

Afkoppellengte	18 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder