



## TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150-500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met twee plaatpassingen.

**Toepassing:**

Voor axiaal steken.

**T.b.v.:**

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

### Technische beschrijving

Insteekdiepte $t_{max}$	32 mm
Steekbreedte $w$	4 mm
Serie	TANG-GRIP
Totale lengte $L$	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Schachthoogte $h_s$	32 mm
Functionele hoogte $h_1$	24,8 mm
Fabrikantnummer	TNFFH 150R-4IQ

Afkoppellengte	32 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder