



HELIGRIP HELI klemhouders, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 20/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273766 20/4
GTIN	7291075031683
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering met radius (afbeelding 2)

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

WF	18,4 mm
	HELI-GRIP
Steekbreedte w	4 mm
Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L ₁	42 mm
Totale lengte L	140 mm
CUTDIA	50 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Fabrikantnummer	HELIR 2020-4T25

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder