

**HELIGRIP HELI klemhouders, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273767 25/4
GTIN	7291075031447
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Totale lengte L	140 mm
Koplengte L ₁	42 mm
WF	23,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Schachtgrootte	25 mm
Steekbreedte w	4 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
CWX	4,76 mm
Fabrikantnummer	HELIL 2525-4T25
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder