



PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 16/24mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Artikelklasse	26D

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	16 mm
Serie	PENTACUT
Koplengte L_1	19,5 mm
Insteekdiepte t_{max}	6,5 mm
Totale lengte L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plaatafmeting	20 mm
Fabrikantnummer	PCHL 16-24
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

