

**PENTACUT PCH 24-34 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting:
16/34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273925 16/34
GTIN	7291075287226
Artikelklasse	26D

Omschrijving**T.b.v.:**

Snij-inzetdelen nr. 273937 – 273939.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{max}	10 mm
Serie	PENTACUT
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	120 mm
Koplengte L_1	31 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Fabrikantnummer	PCHL 16-34
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

