



PENTACUT PCH-17 klemhouder, rechts, Schachtgrootte / plaatafmeting: 20/17mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273950 20/17 |
| GTIN | 7291075389593 |
| Artikelklasse | 26D |

Omschrijving

Toepassing:

Voor vlakke werkzaamheden aan werkstuckschouders voor steekbreedtes van 0,25 mm – 3,18 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273956 – 273959.

Opmerking:

Voor rechtse houders gebruikt u rechtse snij-inzetdelen, voor linkse houders gebruikt u linkse snij-inzetdelen.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------------|
| Koplengte L_1 | 17 mm |
| Insteekdiepte t_{max} | 4 mm |
| Serie | PENTACUT |
| Totale lengte L | 120 mm |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| OAH | 25,6 mm |
| Plaatafmeting | 17 mm |
| Fabrikantnummer | PCHRS 20-17 |
| Inzetsoort | rechts |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Inwendige koeling | nee |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Klemdraaihouder |