



HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 180-800mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273769 180-800
GTIN	7291075033489
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Opmerking:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Technische beschrijving

Serie	HELI-GRIP
Totale lengte L	150 mm
WF	26 mm
H	25 mm
Insteekdiepte t_{max}	32 mm
Koplengte L_1	51 mm
OAH	37 mm
Steekbreedte w	5 mm
Fabrikantnummer	HFHL 25-180-5T32
B	25 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder