



## PENTACUT 17 N-P snij-inzetdelen links, IC1008, Steekbreedte w / plaatafmeting: 0,8/17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273957 0,8/17
GTIN	7291075389920
Artikelklasse	26K

### Omschrijving

**Toepassing:**

Universeel systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.

Voor af- en insteken. Positieve spaanbreker. Licht snijdend.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 273950 – 273951.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Steekbreedte w	0,8 mm
Voeding f	0,02 - 0,04 mm/omw,
Insteekdiepte $t_{max}$	2,5 mm
CUTDIA	5 mm

Plaatafmeting Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Fabrikantnummer	PENTA 17N080P000LS IC1008
Aantal wisselingen/snijanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu
Spaanbreker	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC1008
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien