



## PENTACUT 24N-J/34N-J snij-inzetzelen, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 1,5/34mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273937 1,5/34
GTIN	7291075326505
Artikelklasse	26K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Positieve spaanvormer. Licht snijdend. Geringe tot gemiddelde voedingen.

**Toepassing:**

Eerste keuze voor precisiesteken. Afsteken mogelijk. Ook geschikt voor onderbroken snedes.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 273924 – 273925.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Hoekradius R	0,2 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,02 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	8,5 mm

Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Tolerantie hoekradius R	0,02 mm
Plaatafmeting $\varnothing$ d	34 mm
Serie	PENTACUT
Fabrikantnummer	PENTA 34N150J015 IC908
Aantal wisselingen/snijanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	J
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC908
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien