



## MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270426 2/10
GTIN	7291075262490
Artikelklasse	26J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

maximale snijdiepte $t_{max}$	9 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	10 mm
WF	3 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
INSL	25,1 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat