



## MINCUT MIUR snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 1/8mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 270425 1/8    |
| GTIN          | 7291075294576 |
| Artikelklasse | 26J           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met volradius voor 45° inwendig vrijsteken.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Minimale $\varnothing D_{\min}$ | 8 mm                |
| maximale snijdiepte $t_{\max}$  | 1,1 mm              |
| WF                              | 3,6 mm              |
| Voeding f insteken              | 0,01 - 0,03 mm/omw, |
| Voeding f draaien               | 0,03 - 0,1 mm/omw,  |
| Snijdiepte $a_p$                | 0,03 - 0,5 mm       |
| Hoekradius R                    | 0,5 mm              |
| Soort                           | IC908               |
| Hoofdtoepassing                 | UNI                 |
| Snedeccondities                 | continu             |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 140 mm/min |
| Producttype                         | Miniwisselplaat |