

**DOVEIQGRIP THD-klemhouder, links, Schachtgrootte / steekbreedte w:
25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274141 25/12
GTIN	7291075316759
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor buitensteekbewerking.

Technische beschrijving

HBL	30 mm
Steekbreedte w	12 mm
Schachtgrootte	25 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
WF	19,5 mm
HBH	8 mm
WB	11 mm
CDX	20 mm
Fabrikantnummer	THDL 2525-12T20-IQ
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee

Producttype

Klemdraaihouder