

**DOVEIQGRIP THD-klemhouder, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w:  
32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Artikelklasse	26D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor buitensteekbewerking.

**Technische beschrijving**

HBH	8 mm
Steekbreedte w	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Schachtgrootte	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Fabrikantnummer	THDR 3232-16T40-IQ
Afkoppellengte	40 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder