



DOVEIQGRIP THD-klemhouder, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 40/16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:
Voor buitensteekbewerking.

Technische beschrijving

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Schachtgrootte	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Steekbreedte w	16 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Fabrikantnummer	THDL 4040-16T50-IQ
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

