

**Garant****SNHX 1102 neutraal, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.Voor groefbreedte  $a_p$ : 4 mm

Soort: HB7525

Fasebreedte: 0,15 mm

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Fasebreedte	0,15 mm
Soort	HB7525
ISO-code wisselplaat	SNHX 1102
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	2,3 mm
Voor groefbreedte $a_p$	4 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen