

**Garant****GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 14/3Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215609 14/3L
GTIN	4045197409812
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. **Nieuwe generatie** hoogrendement-wisselplaat-hoekfreesen **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing** in **instabiele omstandigheden** of voor **spindels met gering aandrijfvermogen**.

**Toepassing:**

Voor het hoekfreesen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 0,45** met steel nr. **674252 gr. 6IP** gebruiken.

Bij toepassing van wisselplaten met radius 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Totale lengte L <sub> totaal</sub>	145 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	20 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 0602..

Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	10,85 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,9 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	1,06 graden
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	12 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219827