

 Mahr

## Digitale schuifmaat MarCal met meetpunten, Meetbereik: 800mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415320 800
GTIN	4059192064761
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar groot digitaal display. Meetvlakken ultrafijn gelept.** Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

#### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

### Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 800 mm
Aflezing	0,0005 inch
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	0,05 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	150 mm

Aflezing	0,01 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
IP-klasse	IP 65
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

## Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2