

Mahr**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met i-wi, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418705 300
GTIN	4059192064747
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Geleidebanen gelept. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Lijniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm, geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi, resistent tegen stof en vochtigheid, bedrijfsduur ca. 3 jaar (bij geactiveerd draadloos systeem ca. 0,5 jaar).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Draadloze gegevensoverdracht naar i-wi radio-ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetbereik	0 - 300 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Doorsnede liniaal	12x3,5 mm
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Bruglengte	150 mm
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Bedrijfsduur	26000 h
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Extra brug 300 mm	418610

Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975