

Garant**Duikfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Opnamedraad M	M10
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinghoek α _{max}	5,23 graden

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,5 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	16,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219801
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9