

Yale

Tandwieltakel Yalelift 360°, Belastbaarheid: 3t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086025 3
GTIN	4025092930901
Artikelklasse	08X

Omschrijving

Uitvoering:

Elke tandwieltakel wordt in de fabriek op overbelasting getest en geleverd met een handleiding en testcertificaat.

De 360° draaibare handkettinggeleiding maakt bediening vanuit alle standen mogelijk. Geconstrueerd voor zwaar werk. Voldoet aan de nieuwste Europese veiligheidsvoorschriften. De gebruiker is niet meer gedwongen in de gevarenzone van de last te werken.

Opmerking:

Belastbaarheid tot 20 t, kettingopslag en overbelastingsbeveiliging op aanvraag.

Uitvoering met geïntegreerd chassis, verzinkte uitvoering en ATEX op aanvraag.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	3000 kg
Belastbaarheid t	3 t
Normale hefhoogte	3 m
Aantal kettingen	1

Hefvermogen bij nomin. last	38 daN
Gewicht	34 kg
Producttype	Takel