

Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 75graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215700 75
GTIN	4045197410542
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

- **Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.**
- **GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.**

Technische beschrijving

Hoek γ	75 graden
Maximale fasehoogte h	29,5 mm
grootste $\varnothing D_1$	50,7 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
geschikte wisselplaat	AP.. 1604..
Maximale fasebreedte b	8 mm
Maximale fase lengte l	30 mm

kleinste Ø D	35 mm
Totale lengte L _{totaal}	60 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroevenset	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Voeding per tand bij h _{max}	0,11 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219811
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP