

Yale

Elektrokettingtakel CPV VEGO, Type: 1-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met **haak**, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde **eindpositieschakelaar** voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slijpkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

Opmerking:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.

Technische beschrijving

Normale hefhoogte	3 m
Belastbaarheid	1000 kg
Aandrijvingsgroep volgens FEM/ISO	1AM
automatische einduitschakeling	ja

instelbare slipkoppeling	ja
Type	1-4
Aantal kettingen	2
Belastbaarheid t	1 t
Hefsnelheid	4 m/min
Gewicht	28 kg
Producttype	Hefboomtakel