

**Garant****APMT 060202 ER, HB7520, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215654 ST1400
GTIN	4045197673718
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$ ,  $a_p = 3$  mm,  $a_{p_{max}} = 4$  mm.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 mm

## Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding $f_z$ per tand	0,1 mm
Hoekradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060202 ER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		