

Garant
APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST900


Bestelgegevens

Bestelnummer	215638 ST900
GTIN	4045197601438
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$, $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,1 mm
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060204 ER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		