

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215641 ST900
GTIN	4045197673671
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$, $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Hoekradius: 2 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,1 mm
Hoekradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060220 ER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		