

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$, $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060208 ER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		