

Garant**Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 40graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215700 40
GTIN	4045197658173
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

- **Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.**
- **GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.**

Technische beschrijving

grootste $\varnothing D_1$	84 mm
Wisselplaatschroevenset	219811 (15IP; 5,0 Nm)
kleinste $\varnothing D$	35 mm
Maximale fasehoogte h	19 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale fase lengte l	30 mm

Maximale fasebreedte b	24,5 mm
Hoek γ	40 graden
Opnameboring- \emptyset	27 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1604..
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
Voeding per tand bij h_{max}	0,16 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219811
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP