

**Garant****APMT 060202 ER, HB7510, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215643 ST1400
GTIN	4045197673688
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$ ,  $a_p = 3$  mm,  $a_{p_{max}} = 4$  mm.

Hoekradius: 2 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,1 mm
Type	ST1400
Hoekradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 060202 ER
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		