

Garant**Hoekfrees 90° lang, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.
Zonder inwendige koeling.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	44 mm
Wisselplaatschroevenset	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	200 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	nee

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219812
Wisselplaatschroevenset10-delig	219811