

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 27,75 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231650 27,75
GTIN	4045197640628
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor baselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor baselement Ø D: 27 mm

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,28 mm/omw,

Technische beschrijving

voor baselement Ø D	27 mm
Ø D	27,75 mm
Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 15IP	231999 15IP
-------------------------------------	-------------