

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø D _c	63 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219812