

Garant**APFT 160408 PDTR, HB7720, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Bladdikte: 4,76 mm

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,14 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,14 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APFT 160408 PDTR
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	4,76 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		