

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Bladdikte: 4,76 mm

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,18 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,18 mm
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	APEX 160404 PDFR
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	4,76 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	350 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		