

**Garant****Fasenfreese, met boring, Hoek  $\gamma$ : 15graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215795 15
GTIN	4045197383211
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

grootste $\varnothing D_1$	70 mm
kleinste $\varnothing D$	17 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3
Opnameboring- $\varnothing$	22 mm
Hoek $\gamma$	15 graden
Maximale fasebreedte b	27 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Maximale fasehoogte h	7 mm

Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	52 mm
Maximale faselengte $l$	27,5 mm
Voeding per tand bij $h_{\text{max}}$	0,4 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814