

**APHT 160432ER-46, SP6519, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215776 UNI
GTIN	4045197503633
Artikelklasse	28E

**Omschrijving****Opmerking:**

Deze wisselplaten **alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met  $r \geq 3,2$  mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Hoekradius: 3,2 mm

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Hoekradius	3,2 mm
ISO-code wisselplaat	APHT 160432ER-46
Soort	SP6519
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		