


**APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Artikelklasse	28F

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Deze wisselplaten **alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met  $r \geq 3,2$  mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.

**Technische beschrijving**

Type	UNI
ISO-code wisselplaat	APKT 1604PDER-45
Soort	X500
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	55 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		