


Hoekfrees 90° 5720VZ16, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	220800 25/2
GTIN	4059782502024
Artikelklasse	28R

Omschrijving
Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met $G = 6,3$ bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot $r_e=6,0\text{mm}$ zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	131 mm
Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Afkoppellengte L_1	75 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	48 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	15,5 mm
Helicoïdaal frezen a_p	4 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	34 mm
Raminghoek α_{max}	9,17 graden

Ø D ₃	9 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------