

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7525, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212182 ST900
GTIN	4045197554161
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,1$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,15 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 0501 MOTN

Type: ST900

Technische beschrijving

Type	ST900
ISO-code wisselplaat	RDHX 0501 MOTN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7525
Voeding f_z per tand	0,15 mm

Aantal wisselingen/snijkant	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	380 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	210 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		