

Garant
Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 25/3
GTIN	4045197133175
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.

- **Hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	105 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	49 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α_{max}	19,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	48 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,72 graden
$\varnothing D_3$	22 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2