

Garant**RDEX 0702 MOSN, HB7535, Type: INOX**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212220 INOX |
| GTIN | 4045197303516 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Type | INOX |
| ISO-code wisselplaat | RDEX 0702 MOSN |
| Snijmateriaal | HM |
| Soort | HB7535 |
| Voeding f_z per tand | 0,18 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | beperkt geschikt | 175 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | beperkt geschikt | 175 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 160 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 60 m/min | S |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |