

Garant
Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3Lmm


Bestelgegevens

Bestelnummer	215800 32/3L
GTIN	4045197281210
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.

- **Hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	195 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Afkoppellengte L_1	55 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α_{max}	26,85 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	61 mm

Rampinghoek α_{\max}	0,53 graden
$\varnothing D_3$	29 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP