



Line Light werklamp, Type: 1200

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 081340 1200 |
| GTIN | 5708997000571 |
| Artikelklasse | 08C |

Omschrijving

Uitvoering:

De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met **geïntegreerde lens** (uitstraalhoek 75°) en is daardoor uiterst **robuust en stootvast**. De lamp is ontworpen voor gebruik onder de **zwaarste omstandigheden** en geeft betrouwbaar een krachtig en geconcentreerd licht in elke werkruimte. Met **accu voor mobiel gebruik**, met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).

Met 24 V DC-ingang voor directe aansluiting op de machine of via transformator nr. 081342 op de 230 V netspanning.

De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor installatie op de **werkplek of in een voertuig**.

Levering:

Werklamp, 2 clips en fittings, eindstukken, kabelinvoer / spanner, 2 verbindingsmoffen.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|------------|
| Aantal led's | 156 |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Lichtstroom | 900 lm |
| IP-klasse | IP 67 |
| Lampen vervangbaar | nee |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Lichtopbrengst | 13 W |
| Nominale spanning | 230 V |
| Uitstraalhoek | 75 graden |
| ATEX-zone | geen |
| Totale lengte | 1200 mm |
| Kop-Ø | 25 mm |
| Producttype | Tafellamp / werkplekverlichting |

Accessoires

| | |
|---------------|--------|
| Zuignaphouder | 081345 |
| Magneethouder | 081344 |