

Garant
Fasenfreese, met boring, Hoek γ : 75graden

Bestelgegevens

Bestelnummer	215795 75
GTIN	4045197383259
Artikelklasse	210

Omschrijving
Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring- \emptyset	16 mm
kleinste \emptyset D	19 mm
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hoek γ	75 graden
Maximale fasebreedte b	7 mm
Maximale fase lengte l	27,5 mm
Maximale fasehoogte h	27 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
grootste \emptyset D_1	33 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003

Voeding per tand bij h_{\max}	0,11 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219814
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2