

Garant
Hoekfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Artikelklasse	210

Omschrijving
Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen en voor spiebaanfrezen.

Opmerking:

Opnames voor frees met schroefdraad zie catalogus deel 3.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	43 mm
Opnamedraad M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Aantal snijkanten Z	5
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	61 mm

Rampinghoek α_{\max}	0,53 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP